

**Teräsnauhamitta, valkoinen kotelossa, nauhan pituus: 20m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462900 20
GTIN	4007368074632
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja kotelo vasten taitettava kampi.

Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

Valkoinen teräsnauhamitta. Karkaistu nauha, fosfaattipinnoite korroosionsuojana, kulumisen kestävä keinohartsipinnoite. Selkeä luettavuus. Koko pituudella mm-jako.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Kotelon leveys	115 mm
Kotelon pituus	138 mm
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	32 mm
Asteikon alun tyyppi	A

nauhan pituus	20 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------