



Digitaalinen työntömitta ABS mittauskärjillä, Mittausalue: 750mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415621 750
GTIN	4045197829931
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta, **absoluuttinen asteikko**, nollausta ei tarvita. Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Elektroniikka kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua. Kytetään päälle työntämällä. Mittauspinnat on hienohierretty. **Kestävä metallikuori**.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,0005 tuuma
Leukapituus	150 mm
Lukema	0,01 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Kalibrointi	A1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,07 mm
Standardi	ISO 13385

Mittauskärjet	kyllä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412230
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032