



## Ruostumaton teräsnauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 50m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	463050 50
GTIN	4007368105138
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

**Malli:**

**Kotelo:** Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

**Kehys:** Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

**Nauha:** Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

**Ruostumaton teräksinen nauhamitta** karkaistua kromi-nikkeliterästä, läpinäkyvästi polttomaalattu. Painetussa asteikossa selkeästi luettavat numerot ja jaot. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Varustettu cm-asteikolla (ensimmäisessä 20 cm:ssä mm-asteikko).

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

### Tekninen kuvaus

Kotelon pituus	210 mm
Kotelon leveys	175 mm
Kotelon korkeus	32 mm
Nauhan leveys	13 mm

Asteikon alun tyyppi	A
nauhan pituus	50 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

### Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------