

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmipiste-sisämittausslaite, Mittausalue: 12-16mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 429250 12-16  |
| GTIN         | 4946368636474 |
| Tuoteluokka  | 44A           |

#### Kuvaus

##### Malli:

**3 pisteen pikamittausslaiteet** Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaanipäällysteistä karkaistua terästä.

##### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskeytyksen ansiosta.

##### Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

##### Varaosa:

Varamittapää nro 429252.

## Tekninen kuvaus

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Mitta a                             | 0,3 mm                          |
| Lukema                              | 0,001 mm                        |
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 203 mm                          |
| Mittausalue                         | 12 - 16 mm                      |
| Vakiomittaussyvyys                  | 53 mm                           |
| virheraja                           | 0,005 mm                        |
| Tuotenro, paristot/akut             | 081560 357                      |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä    | 1                               |
| Energiansyöttö                      | Paristokäyttöinen               |
| Standardi                           | Tehdasnormi                     |
| Liitântä                            | Digimatic-liitântä              |
| Mittausarvon varmistus              | yksi nollausasetus              |
| mittaustekniikka                    | digitaalinen                    |
| Tarkastustodistus                   | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Pakkaus                             | kestävä rasia                   |
| Kalibrointi                         | B6                              |
| Tuotetyyppi                         | 3-pistesämikrometri             |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri<br>enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |
| KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue<br>20 mm    | 022500 20  |

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi       | 498965    |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498975    |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm      | 484030 14 |

|   |              |
|---|--------------|
| Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150      | 429010 2/150 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi D1                       | 497080 D1    |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357   |
| Lähetin Tyyppi S1                               | 498966 S1    |
| Varamittauspää Mittausalue 12-16 mm             | 429252 12-16 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi D2                       | 497080 D2    |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2                     | 497080 USB2  |