



Lasikuitunauhamitta kehyksessä, nauhan pituus: 30m



Tilaustiedot

Tilausnumero	465500 30
GTIN	4007368020592
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Lasikuitunauhamitta. Erittäin nurjahduskestävä **ja joustava**, säänkestävä ja monia kemikaaleja kestävä. **Ei johda sähköä.** Selkeä luettavuus. Senttimetriajako.

Koko 30 V-kehyksessä.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	13 mm
Kehyksen leveys	150 mm
Kokonaispituus	310 mm
Asteikon alun tyyppi	A
nauhan pituus	30 m
Standardi	EG II

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------