



## Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta kotelossa, nauhan pituus: 30m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	463100 30
GTIN	4007368074861
Tuoteluokka	46M

### Kuvaus

**Malli:**

**Kotelo:** Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

**Kehys:** Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

**Nauha:** Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

**Polyamidipinnoitettu teräsnauhamitta.** Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Taittumisen kestävä jousiteräs. **Erittäin hankauksenkestävä**, säänkestävä sekä kestää monia kemikaaleja ja öljyjä. Koko pituudella mm-jako.

**Huomautus:**

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

### Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	32 mm
Kotelon leveys	175 mm
Kotelon pituus	210 mm
Asteikon alun tyyppi	A

nauhan pituus	30 m
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

**Palvelut**

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------