

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipiste-sisämittausslaite, Mittausalue: 20-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittausslaiteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaanipäällysteistä karkaistua terästä.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosat:

Varamittapää nro 429252.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Mittausalue	20 - 25 mm
Vakiomittaussyvyys	59 mm
Mitta a	0,3 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	209 mm
virheraja	0,006 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 23 mm	484030 23

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2