

**Mitutoyo****Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 6-12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.**

**Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429110, säätörenkaat.

**Tekninen kuvaus**

Asetusrenkaan Ø	8 / 10 mm
Mittausalue	6 - 12 mm
Mikrometrien määrä	3
Säätörenkaiden määrä	2

IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E