

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmipiste-sisämittaussarja, Mittausalue: 12-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429260 12-25
GTIN	4946368636726
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**3 pisteen pikamittaussarjat** Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi.

##### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

##### Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittaussarja on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittaussarjan siltaukseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429250, asetusrenkaat.

#### Tekninen kuvaus

Sisältö – mittaussarjat	3
-------------------------	---

Säätörenkaiden määrä	2
Mittausalue	12 - 25 mm
Asetusrenkaan Ø	16 / 20 mm
virheraja	0,005 / 0,006 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 23 mm	484030 23
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150	429010 2/150
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975