

Mitutoyo

Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429110, säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Säätörenkaiden määrä	2
Asetusrenkaan Ø	30 / 40 mm
Mikrometrien määrä	3

IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 3/150	429010 3/150
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1