

Mitutoyo

Digitaalinen sisämikrometrisarja, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

Mittauspinnat ja kulutuspinnat ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Digitaaliset sisämikrometrit nro 429110, säätörenkaat.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 75 mm
Asetusrenkaan Ø	62 mm
Mikrometrien määrä	2
Säätörenkaiden määrä	1

IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 50-75 mm	020550 50-75
---	--------------

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70