



Ruostumaton teräsnauhamitta kehyksessä, nauhan pituus: 30m



Tilaustiedot

Tilausnumero	464850 30
GTIN	4007368048992
Tuoteluokka	46M

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

Ruostumaton teräksinen nauhamitta karkaistua kromi-nikkeliterästä, läpinäkyvästi polttomaalattu. Painetussa asteikossa selkeästi luettavat numerot ja jaot. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Varustettu cm-asteikolla (ensimmäisessä 20 cm:ssä mm-asteikko).

Koot 20 ja 30 suorassa kehyksessä, koko 50 V-kehyksessä.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Kehyksen leveys	120 mm
Kokonaispituus	280 mm
Nauhan leveys	13 mm
Asteikon alun tyyppi	A
nauhan pituus	30 m

Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 50 m	026240 50
---	-----------