

Mitutoyo

Digitaalinen kolmpistemikrometri, Mittausalue: 12-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

”Function Lock” estää nolapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	12 - 16 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	226 mm
Mitta a	0,3 mm
Vakiomittaussyvyys	76 mm

virheraja	0,002 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150	429010 2/150
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1