

Mitutoyo

Sisämikrometrisarja Holtest pohjareikien mittaukseen, Mittausalue: 50-100mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.

Pohjareikämalli. **Mittauspinnat karkaistua terästä, titaanipinnoituksen ansiosta pitkäikäinen.**

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429005. Asetusrenkaat kuten nro 484030, jatkokappale 150 mm nro 429010.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	50 - 100 mm
Asetusrenkaan Ø	62 / 87 mm
virheraja	0,006 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

Kalibrointi Sisämikrometrisarja Mittausalue 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tarvikkeet

Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 50-63 mm	429005 50-63
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 75-88 mm	429005 75-88
Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 87-100 mm	429005 87-100
Sisämikrometri Holtestpohjareikien mittaukseen Mittausalue 62-75 mm	429005 62-75
Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
Asetusrenas DIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70