



Teräsnauhamitta ympärysmitalle ja Ø:lle, suurin mittausalueen koko: 950mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	465680 950
GTIN	2050001061775
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmittan etupuolella on 2 laserjako ympärysmittan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue, ympärysmitta	60 - 950 mm
Mittausalue, Ø	20 - 300 mm
Nauhan leveys	16 mm
Lukema	0,1 mm
Vanteen paksuus	0,2 mm
Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiYmpärysnauhamitta Enimmäispituus 1000 mm

026280 1000