

Mitutoyo

Digitaalinen kolmpistemikrometri, Mittausalue: 16-20mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 429110 16-20 |
| GTIN | 4946368562858 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.

”Function Lock” estää nollapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Mitta a | 0,3 mm |
| Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa | 226 mm |
| Mittausalue | 16 - 20 mm |
| Vakiomittausvyvyys | 76 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| virheraja | 0,002 mm |
| Lukema | 0,001 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| IP-suojaluokka | IP 65 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | DIN 863 |
| Liitântä | USB-liitântä |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesämikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |
| KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm | 022500 20 |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Lähetin Tyyppi S16E | 498966 S16E |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm | 484030 18 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm | 484030 19 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1 | 497445 D1 |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498975 |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498965 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2 | 497445 USB2 |

| | |
|---|--------------|
| Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 2/150 | 429010 2/150 |
| LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2 | 497445 D2 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm | 484030 17 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm | 484030 16 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm | 484030 20 |