



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290090 25
GTIN	4030741325182
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	20 mm
Työstöalue	10 - 110 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Varren leveys	25 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d ₃	13 mm
Laippapultti	299925 2

Liukulevy	299927 2
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Liukulevy Tyyppi 2	299927 2
Laippapultti Tyyppi 2	299925 2