



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290098 25
GTIN	4030741471674
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä. Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen. KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä. Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta. Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuksien yksinkertaista säätöä varten.

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	8 mm
Varren korkeus	20 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Varren leveys	25 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20 mm
Työstöalue	3,5 - 65 mm

kehrän upotuksen Ø:lle d ₃	13 mm
Laippapultti	299925 2
Liukulevy	299927 2
pyällyprofiilille	RAA 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Liukulevy, Tyyppi: 2	299927 2
Laippapultti, Tyyppi: 2	299925 2