

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipiste-sisämittaussäädin, Mittausalue: 6-8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429250 6-8
GTIN	4946368562834
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittaussäädin Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaani- ja kromioksidipäällysteistä kovametallia.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskeytyksen ansiosta.

Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittaussäädin on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseen.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosat:

Varamittapäät nro 429252.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	6 - 8 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	183 mm
Lukema	0,001 mm
Mitta a	2 mm
Vakiomittaussyvyys	83 mm
virheraja	0,005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1

Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Varamittauspää Mittausalue 6-8 mm	429252 6-8
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965