

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmpistemikrometri, Mittausalue: 100-125mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429110 100-125
GTIN	2050001062222
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.**

”Function Lock” estää nolapisteentahattoman säätämisen.

Pieni virrankulutus. Latauksenvalvonta ja häiriönäyttö.

**Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.**

**Mittauspinnat ja kulutuspinnot ovat kovametallia, koosta 12 – 16 alkaen mittauspinnat ovat karkaistua titaanipinnoitettua terästä ja siksi pitkäikäisiä.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

**Huomautus:**

Tilauksesta mittausalueeseen 300 mm asti.

#### Tekninen kuvaus

Mitta a	12,4 mm
Vakiomittausvyvyys	151 mm
Mittausvyvyys jatkokappaleen kanssa	301 mm
Mittausalue	100 - 125 mm

virheraja	0,005 mm
Lukema	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojaluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022500 200

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 4/150	429010 4/150
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110