

## Mitutoyo

### Digitaalinen kolmipiste-sisämittausrakete, Mittausalue: 8-10mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	429250 8-10
GTIN	4946368636429
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**3 pisteen pikamittauslaitteet** Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaanipäällysteistä kovametallia.

##### Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

##### Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

##### Varaosa:

Varamittapää nro 429252.

## Tekninen kuvaus

Mittausalue	8 - 10 mm
Mitta a	2 mm
Lukema	0,001 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	183 mm
Vakiomittaussyvyys	83 mm
virheraja	0,005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

## Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1

Jatkokappale sisämikrometriin Tyyppi 1/100	429010 1/100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Varamittauspää Mittausalue 8-10 mm	429252 8-10
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965