

Mitutoyo

Digitaalinen kolmipiste-sisämittausslaite, Mittausalue: 10-12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	429250 10-12
GTIN	4946368636436
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

3 pisteen pikamittausslaiteet Borematic pohjareikien mittaukseen. Selkeä ja virheetön näyttö suurella LCD-ruudulla, merkkikorkeus 11 mm. **Näyttö kääntyy 330°**. Mittauskärjet keskittävät mikrometrin automaattisesti reikään ja helpottavat laitteen käyttöä. Mittauskärjet säädetään **kovametallikartion** avulla välyksettömästi. Mittauspinnat titaanipäällysteistä kovametallia.

Etu:

Nopea ja toistotarkka mittaus pikasäädön ja automaattikeskityksen ansiosta.

Toiminto:

- **Pitonäppäin säilyttää mittaustuloksen (esim. kun mittausasento on hankala).**
- **Nollapiste / absoluuttimitta mahdollistaa nollauksen kaikissa asennoissa.**
- **Hyväksyntä- / hylkäysnäyttö helpottaa toleranssiarvojen tarkistamista.**
- **Pika-asetus nopeaan mittausvälin siltaukseseen.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 497080, jatkokappaleet nro 429010, asetusrenkaat nro 484030.

Varaosa:

Varamittapää nro 429252.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	83 mm
Mittausalue	10 - 12 mm
Mitta a	2 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	183 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2

Liitântäkaapeli Tyypäi USB2	497080 USB2
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Varamittauspää Mittausalue 10-12 mm	429252 10-12
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyypäi	498975
Jatkokappale sisämikrometriin Tyypäi 1/100	429010 1/100
Liitântäkaapeli Tyypäi D1	497080 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyypäi 357	081560 357