



Weldonistukat, Whistle-Notch Muoto ADB, BT 50 lyhyt, Weldonistukat, Whistle-Notch: 8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302726 8
GTIN	2050001921574
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys- ja lukitusruuvilla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Kiinnitysnormi: JIS B6339

Muoto: ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 μm

Ulkonema A-mitta: 63 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 8

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi 309900	8
Sovitin	BT 50 lyhyt

Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50