



Weldonistukat, Whistle-Notch Muoto ADB, BT 50 lyhyt, Weldonistukat, Whistle-Notch: 16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302726 16
GTIN	2050001921918
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys- ja lukitusruuvilla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: ISO 7388-2

Kiinnitysnormi: JIS B6339

Muoto: ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 μm

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 48 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 16

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Varakiinnitysruuvi 309900	16
Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	BT 50 lyhyt

Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50