

Mahr**Työntömitta Nonius 1/50, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	410251 150
GTIN	4059192001582
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.

Ilman tuumajakoa.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Tasku
Mittausalue	0 - 150 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,02 mm
Leukapituus	40 mm
Jaotus	1/50 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	litteä
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm

Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
---------------------------------------	--------