

Mitutoyo

Työntömitta, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	410300 150
GTIN	4946368530000
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattuja.

Tiheä, selkeä asteikko.

Lukitusruuvi yläpuolella.

Ilman tuumajakoa.

Mittauspinnat hienohiottuja.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Ristikärkien pituus	21 mm
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	Tasku
Mittausalue	0 - 150 mm
Jaotus	1/20 mm
Standardi	ISO 13385
Paino	143 g
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,4

Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Asteikko kromattu	kyllä
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Ohjaus	Korotetut liukupinnat
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Lukitusruuvi M2,6	410410
Keinonahkakotelo nonius-työntömitalle	412500
Syvyysmittapidin, metallia, 2 ruuvia	412120