

Garant**Vesivaaka kytkettävä magneetti, Pituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467010 250
GTIN	4045197439116
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, anodisoitu alumiiniprofiili. Tasainen **prismamittauspinta**. **Kytkestävä magneetti** toimii tasaisilla pinnoilla esimerkiksi **myös putkissa**. Luuppiominaisuudella varustetut reunattomat libellit mahdollistavat libellirakkuloiden vääristymättömän näkymisen. Pystysuora päätylibelli on luettavissa erittäin hyvin myös ylhäältäpäin. **Virheraja lakimittauksessa: 0,5 mm/m.**

Kuvateksti:

Magneettikatkaisin.

Otsalibelli

luettavissa lähes missä tahansa asennossa.

Tekninen kuvaus

Pituus	250 mm
Pystylibellien lukumäärä	1
läpikahva	ei
Vaakalibellien lukumäärä	1
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
magneetti	kytkettävissä
Tuotetyyppi	Vesivaaka

