

**Kevytmetallivesivaaka, Pituus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467210 800
GTIN	4005069152277
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.

Kaksi tasaiseksi ja yhdensuuntaiseksi jyrskyttä mittauspintaa Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	800 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa	0,75 mm/m
Tuotetyyppi	Vesivaaka

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/467210-800>