

Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 400X250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	430300 400X250
GTIN	2050001039088
Tuoteluokka	46H

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää kumijalat.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierrehokit, teräksiset T-urakiskot (nro 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Tasaisuus	0,006 mm
Paksuus	50 mm
Paino	15 kg
kumijalkojen lukumäärä	4
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy