

Garant**Jalusta, teränkoko pituus×leveys: 800X600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431000 800X600
GTIN	
Tuoteluokka	41C

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, hitsattu rakenne, sisältää tukiosat. Työskentelykorkeus säädettävissä korkeudensäätöruuveilla. Suurin työskentelykorkeus 900 mm (kivitason yläreuna).

Jalusta, profiiliterästä, maalaus valkoalumiini, RAL 9006. Arkistohyllyn materiaalina pyökki-Multiplex.

Käyttö:

Luonnonkivitasot nro 430200 – 430600 tuetaan määritetyistä pisteistä (teräskuulakärjet).

- **Laatoille enimmäiskooltaan 630×630 mm. Työpöytien ja vastaavien päälle sopivat parhaiten säädettävät ruuvitukialustat nro 373500.**
- **Tukirakenteen korkeus on säädettävissä ja sitä käytetään laattojen suuntaamiseen (3-pistekiinnitys ja 2 lisäruuvia kaatumisen estämiseksi).**

Huomautus:

Pyynnöstä alarakenteet värähtelyeristyksellä.

Tekninen kuvaus

Alarakenteen leveys	550 mm
Alarakenteen syvyys	560 mm
sopii levykoolle pituus × leveys	800×600 mm

Kantokyky jakautuneena pinnalle	500 kg
Paino	28 kg
Alarakenteen korkeus	720 mm
Säilytysalustan materiaali	pyökki-Multiplex
suurin työskentelykorkeus (kivitason yläreuna)	900 mm
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat	780 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Alusta