

PLANOLITH**Kivilaatta Tarkkuus 00, Pituus × leveys: 800X600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi.

- **Virheetön ja tasalaatuinen rakenne.**
- **Taipumaton ja vääntöjäykkä.**
- **Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus.**
- **Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpäTTY). Sallitut toleranssiarvot alitetaan.**
- **Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi.**
- **Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainserit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin.**
- **Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.**

Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin.

DIN 876/00 – erikoistarkkuus-timanttiläpäTTY mittaustilaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

Tekninen kuvaus

Tasaisuus	0,004 mm
Paksuus	120 mm

Paino	173 kg
Teräskuulakärkien lkm	3
Standardi	DIN 876
Tarkkuus	00 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

Tarvikkeet

Pyörityspukkipari	431705
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 150 mm	431710 150
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli Kärkikorkeus 200 mm	431710 200
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna Laatan pituudelle 800 mm	431700 800