



## Kivilaatta Tarkkuus 0, Pituus x leveys: 800X600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	430300 800X600
GTIN	2050001040688
Tuoteluokka	46H

### Kuvaus

#### Malli:

Huolellisesti valikoitu luonnonkivi. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Erittäin tarkka pinnan viimeistely (timanttiläpätty). Sallitut toleranssiarvot alitetaan. Ulkoreunat hiottu optisesti puhtaiksi. Alapuolen kiinnityspisteet (teräskuulainsertit) on kiinnitetty staattisesti säädettyyn laakerointiin. Kovempaa kuin karkaistu teräs (6–7 Mohsin asteikolla), ei-magneettinen ja sähköä johtamaton.

#### Tarkkuus:

Viimeistely ja valvonta tietokoneohjatuissa ilmastoiduissa tiloissa. Käytetyt mittausmenetelmät ja -välineet ovat johdettavissa kansallisiin ja kansainvälisiin kalibrointilaitoksiin. DIN 876/0 – tarkkuustimanttiläpätty laadun valvontaan.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää teräskuulakärjet, tarkastustodistuksen jakuljetuspakkauksen. Sisältää teräskuulakärjet.

#### Huomautus:

Tilauksesta: Ruostumattomat teräskierreholkit, teräksiset T-urakiskot (nrolle 430190 ei ole saatavana T-urateräskiskoja), tarkkuus 000, muita kokoja, välimitat. Maksullinen toimitus.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	120 mm
Paino	173 kg
Tasaisuus	0,007 mm
Teräskuulakärkien lkm	3
Standardi	DIN 876

Tarkkuus	0 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Mittalevy

## Tarvikkeet

Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 150mm	431710 150
Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, asennettuna, Laatan pituudelle: 800mm	431700 800
Pyörityspukkipari	431705
Vastakärkipari, laatuluokka 1, raskas malli, Kärkikorkeus: 200mm	431710 200