



## Hionta- ja tarkastusruuvipenkki varustettu karalla, Leukaväli A: 45mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	363550 45
GTIN	4045197313553
Tuoteluokka	38F

### Kuvaus

**Malli:**

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

**Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle** (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

**Hiottu vaakaprisma.**

**Toiminto:**

**Alasvetojärjestelmä** – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoakaan eikä tärise työstettäessä.

**Käyttö:**

**Tulkkitarkkaan työstöön ja tarkistukseen.**

**Tarkkuus:**

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kammen.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysalue b	65 mm
Paino	1,3 kg
Kokonaispituus a	150 mm
Leukaväli A	45 mm
Leukojen korkeus C	20 mm

Kokonaisleveys B	45 mm
Tuotetyyppi	Tarkistusruuvipenkki