

**TESA****Kellotyöntömitta, Tyyppi: 150/01****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Tuoteluokka	45A

Kuvaus**Malli:**

Mattakromattu asteikko. Iskusuoja ja suojattu hammastanko. Tarkkuusmittakello kierrettävällä asteikkotaululla, lukitusruuvi.

Erittäin kapea syvyysmitta. Millimetriarvojen luku mittauskiskosta, 1/100 mm pyöröasteikolta.

Erikoistarvike:

Kierretaulukko nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	40 mm
Lukematarvike (pyöreä asteikko)	0,01 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Kalibrointi	A1
Osoittimen kierros	1 mm
Ristikärkien pituus	13 mm
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Syvyysmitta	kulmikas 3,6×1,7
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kellotyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200