

Garant**Viistejyrsin 60°, weldonvarsi, Tyyppi: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216552 20
GTIN	4045197851758
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kääntöterän ruuvi	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	39 mm
Sopiva kääntöterä	260986 HB725-1
$\varnothing D$	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	35 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma eteen	60 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0

Kiinnitysruuvi

219844