



Degussitin oksidikeraamiset hienohiontaviilat, kolmikulmainen, Pituus × leveys (hienojakoisuusaste): 120X13Mmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558950 120X13M
GTIN	4045197407238
Tuoteluokka	53D

Kuvaus

Malli:

Sintratusta sideaineettomasta alumiinioksidikeramiikasta aikaansaadun kovuuden ansiosta hienohiontatyökaluissa on todella hyvä särmä- ja profiilikestävyys (synteettinen rubiini), mistä seuraa erittäin hyvä pinnanlaatu.

Sinterrubin-hienohiontaviilat, raekoot: **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 600, **hieno (F)** (Ra n. 1 μ, vastaa suunnilleen raekokoa 2000). **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 μ, vastaa noin raekokoa 600).

Käyttö:

Tarkkuustöihin työkalujen ja muottien valmistuksessa, hienomekaniikkaan, optiseen ja lasialan teollisuuteen, posliinivalmistukseen jne. Viistämiseen, kovertamiseen ja muodon muuttamiseen.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Rakeisuus	600
Leveys	13 mm
Pituus	120 mm
Sarja	Degussit®
Hioma-aine	Sinterrubin
Muoto	kolmikulmainen

Tuotetyyppi

Hiomaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		