

**Degussit-oxidikeramiikkakovasin hieno (F), Pituus x leveys: 150X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558985 150X25
GTIN	4045197407351
Tuoteluokka	53D

**Kuvaus****Malli:**

Sintratusta sideaineettomasta alumiinioksidikeramiikasta aikaansaadun kovuuden ansiosta hienohiontatyökaluissa on todella hyvä särmä- ja profiilikestävyys (synteettinen rubiini), mistä seuraa erittäin hyvä pinnanlaatu.

Sinterrubin-hienohiontak**kovasimet**, raekoot: **keskikarkea (M)** (Ra n. 10 µ, vastaa suunnilleen raekokoa 600, **hieno (F)** (Ra n. 1 µ, vastaa suunnilleen raekokoa 2000).

**hieno (F)** (Ra n. 1 µ, vastaa noin raekokoa 2000).

**Käyttö:**

Tarkkuustöihin työkalujen ja muottien valmistuksessa, hienomekaniikkaan, optiseen ja lasialan teollisuuteen, posliininvalmistukseen jne. Viistämiseen, kovertamiseen ja muodon muuttamiseen.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	hieno
Korkeus	15 mm
Pituus	150 mm
Rakeisuus	2000
Leveys	25 mm
Sarja	Degussit®
Hioma-aine	Alumiinioksidi-keramiikka

Tuotetyyppi

Kovasin

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		