



Kaksoishiomakone ECO, 230 V, Tyyppi: W175



Tilaustiedot

Tilausnumero	077502 W175
GTIN	2050001694614
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

Yksivaiheinen vaihtovirralla käyvä kaksoishiomakone, jossa on **hiljainen, huoltoa kaipaamaton moottori. Suuret silmien suojakilvet** varmistavat käyttäjän hyvän turvallisuuden.

Työkappaleen tuet voidaan **säätää ilman työkaluja.**

Jälleenkäynnistymissuoja estää koneen tahattoman käynnistymisen sähkökatkon jälkeen.

Toimituksen sisältö:

Hiomalaikat, normaalikorundi NK36 ja NK60.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

Sopiva konejalusta nro 077513 koko DS04, sovitinlevy nro 077515 koko ECO.

Tehonkulutus: 520 W

Enimmäiskierrosluku: 2900 min⁻¹

Hiomalaikan Ø D: 175 mm

Hiomalaikan leveys T: 20 - 25 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 32 mm

Paino: 18 kg

Tekninen kuvaus

Paino	18 kg
Tehonkulutus	520 W

Valmistajamerkintä	W175
Enimmäiskierrosluku	2900 min ⁻¹
Hiomalaikan leveys T	20 - 25 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	32 mm
Hiomalaikan Ø D	175 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone

Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596310 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596100 EK80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK36	596310 NK36
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596200 C800
Koneen jalusta Sopii koneisiin DS04	077513 DS04
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596310 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596200 EK80
Sovitinlevy malliin ECO-DS04 sopii tuotteelle ECO	077515 ECO
Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi ECO	077509 ECO
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596310 NK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596100 C800
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596200 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK80	596310 EK80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596200 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596200 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596100 SC80