



Pienoiskatkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563050 50
GTIN	9003173239766
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563070 kanssa. Hyvin leikkaava malli nopeaan ja vähän purseita tuottavaan katkaisuun.

Kuvaus mainosteksti:

Erikoiskapea **pienoiskatkaisulaikka** käytettäväksi **paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa**, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin.

Erittely:

A60R-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Porauksen Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	30500 min ⁻¹

Laikan leveys	1 mm
Koostumus	A60R-BFXA
Kiekon Ø	50 mm
Paksuudelle	3 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Suorahiomakone
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 6 mm

563070 6