



## Rouhintahiomalaikka Basic\* "2 in 1", Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Yleiskäyttöiset rouhintahiomalaikat **ruostumattoman teräksen ja teräksen** taso- ja kulmahiontaan.

**Spesifikaatio: A30Q-BF-automaatilla.**

### Tekninen kuvaus

Laikan leveys	6 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	8500 min <sup>-1</sup>
Kiekon Ø	178 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta

optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		