

**DC.T 11T302, Laji: PDL025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 PDL025
GTIN	
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	MFP-SK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö $f$	0,03 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
Laji	PDL025
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä