

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI viistejyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen viistotyökalu, etu- ja takaperin työstämiseen.

**Huomautus:**

$D_{max}$  käytettäessä kääntöterän  $r = 0,4$  mm kanssa.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø D, h6	16 mm
Sopiva kääntöterä	SO.T 0836..
Terien lkm Z	3
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Ø D	16 mm
suurin viisteen Ø $D_{max}$	26,3 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	35 mm
Sarja	Softcut®
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863