

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI viistejyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen viistotyökalu, etu- ja takaperin työstämiseen.

**Huomautus:**

$D_{max}$  käytettäessä kääntöterän  $r = 0,4$  mm kanssa.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø $D_s$ h6	20 mm
Ø D	20 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	120 mm
Terien lkm Z	4
Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
Sopiva kääntöterä	SO.T 0836..
suurin viisteen Ø $D_{max}$	30,3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Sarja	Softcut®
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2