

Garant
GARANT Softcut® HSI viistejyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Erittäin suorituskykyinen viistotyökalu, etu- ja takaperin työstämiseen.

Huomautus:

D_{max} käytettäessä kääntöterän $r = 0,4$ mm kanssa.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	130 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Varren Ø D_s h6	25 mm
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Ulkoneman pituus L_1	45 mm
suurin viisteen Ø D_{max}	35,1 mm
Sarja	Softcut®
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta

Asetuskulma κ	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219863
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP