

HOLEX**Hiomahylsy (ZA) rae 36 karkea, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 45X30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 553760 45X30 |
| GTIN | 4045197240491 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan. Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

Zirkonrae (ZA).**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

Sopii:

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|-------|
| Hylsyn Ø | 45 mm |
| Rakeisuus | 36 |
| Hylsyn leveys | 30 mm |

| | |
|----------------------|----------------|
| Hienousaste | karkea |
| Hioma-aine | Zirkonikorundi |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |
| Hylsyn muoto | - lieriömäinen |
| Tuotetyyppi | Hiomahylsy |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Ø×pään pituus 45X30 mm

553600 45X30