



## Hiomahylsy (CER) rae 60 keskikova, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 30X30mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	553795 30X30
GTIN	4027497456222
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

#### Malli:

**Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

#### **Keramiikkarae (CER).**

#### **Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

#### **Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

### Tekninen kuvaus

Hylsyn Ø	30 mm
Hylsyn leveys	30 mm

Rakeisuus	60
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Øxpään pituus 30X30 mm	553600 30X30
-------------------------------------------------------------------------	--------------