

**HOLEX****Hiomahylsy (ZA) rae 80 keskikova, Hylsyn Ø×hylsyn leveys: 15X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553780 15X30
GTIN	4045197287441
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

**Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..

**Zirkonrae (ZA).****Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

**Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553600.

**Tekninen kuvaus**

Hylsyn leveys	30 mm
Hylsyn Ø	15 mm
Rakeisuus	80

Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Zirkonikorundi
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hylsyn muoto	- lieriömäinen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren Ø 6 mm Pään Ø×pään pituus 15X30 mm

553600 15X30