



## Katkaisulaikka Basic\* 2 in 1, Kiekon Ø: 115mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563600 115
GTIN	9003172228990
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. katkaisuun. **Tyyppimerkintä A46BF; 2 in 1.**

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosnopeus	13300 min <sup>-1</sup>
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	1,6 mm
Muodon kuvaus	suora
Koostumus	A46BF
Kiekon Ø	115 mm
Paksuudelle	7,7 - 8 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

