

**HOLEX****Hiomahylsy, kartiomainen (A) rae 150 hieno, suurin holkin Ø × holkin leveys:  
20X63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553870 20X63
GTIN	4045197240613
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Repeämätön materiaali, sideaineena tekoharts - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus.

**Normaalikorundi (A)** yleisiin hiontatehtäviin.

**Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.** Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.

**Käyttö:**

Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

**Sopii:**

Hiomahylsyn pidike nro 553830.

**Tekninen kuvaus**

Hylsyn leveys	63 mm
Rakeisuus	150
hylsyn suurin Ø	20 mm
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne	A

Hylsyn muoto	kartiomainen
Tuotetyyppi	Hiomahylsy

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Hiomahylsyn pidike, uritettu, kartiomainen, varren Ø 6 mm Suurin Øxpään pituus 20X63 mm	553830 20X63
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------