

**Garant****Jyrsintappi Z1 – harva, KM, Tyyppi: G1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540600 G1225
GTIN	4045197155870
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: suippo kaari (SPG).**

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	65 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Pään Ø	12 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Hammastus, lyhytnimitys	Z1
Muoto	G1225
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Sarja	Z1-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	sopii rajoituksin		